

品牌

2020.05.22  
V1.0 首次创建

**SETUP**

- Download the Petcube App and register an account
- Power up the camera and wait for yellow light to flash
- Press the Setup button at the bottom until you hear a sound
- Follow instructions in the app to finish the setup

**PLACEMENT**

We recommend placing Petcube Cam on a table or shelf at least 3 feet above the floor. Consider a location that allows for maximum coverage through wide angle lens. It's always a good idea to point Cam in the direction where your pets tend to spend most of their time.

**Table or shelf top**

Petcube Cam has a non-slip rubber bottom, which provides a secure grip on flat surfaces. Camera tilt can be adjusted manually for a better viewing angle. Hooks at the foot allow to fold the cord firmly.

**Mounting**

The device can be placed on a wall or a shelf bottom. Petcube Cam comes with a metal plate and a mounting tape. Mount the plate in the desired location and the camera foot will magnetically snap to it. It also works with other metallic surfaces.

**LIGHT STATUS**

- Pulsing blue**  
Cam is streaming video
- Blue blinking once**  
Care recording started
- Solid blue**  
Cam is online
- Fast flashing blue**  
Connecting to the cloud, finishing setup
- Flashing blue and yellow**  
Connecting to the router
- Solid yellow**  
Cam is booting up
- Fast flashing yellow**  
Device is ready for setup
- Pulsing yellow**  
Connection or system error

**CONTACT**

For any assistance with the device, please contact us directly via Amazon. We'll resolve any issue ASAP. Pet parents' experience is our top priority. Please tell us what you think about the camera.

Share your feedback

Join the Petcube pack

#petcube #petcube

**PRODUCT INFO**

**Petcube user guide**

The explanations provided in this guide are for informational purposes only and may be modified. The latest version of this guide can be found at [petcube.com/user-guide/cam](http://petcube.com/user-guide/cam).

**Software**

Your Petcube Cam connects to Petcube, Inc. copyrighted software to control its operation.

**One-year limited warranty**

When Petcube Cam is purchased new through Petcube authorized resellers, it is warranted against defects in materials and workmanship under normal use for a period of 1 year from the date of the retail purchase. Full terms can be found at [petcube.com/does/warranty](http://petcube.com/does/warranty).

**Safety and handling**

For more information about safety and handling, please see [petcube.com/user-guide/cam](http://petcube.com/user-guide/cam). To avoid injury or harm, read all safety information and operating instructions prior to using Petcube Cam.

**Regulations**

This device complies with RoHS, FCC. Please visit [petcube.com/terms-of-use](http://petcube.com/terms-of-use) for more information.

**FCC Statement**

The equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference to residential installations. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**RF Exposure Information**

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. The equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.

**ISED Statement**

English: This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device must not cause interference. (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

French: Cet appareil est conforme à l'exemption des limites d'évaluation courante dans la section 2.5 du CR-102 et conforme à l'article 102 de l'annexe au CR. Les utilisateurs peuvent obtenir des données canadiennes sur l'exposition aux champs de RF et la conformité.


The digital apparatus complies with Canadian ICES-3 (B)/NMB-3(B).

French: Cet appareil est conforme à l'exemption des limites d'évaluation courante dans la section 2.5 du CR-102 et conforme à l'article 102 de l'annexe au CR. Les utilisateurs peuvent obtenir des données canadiennes sur l'exposition aux champs de RF et la conformité.

The equipment complies with Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de Canada établies pour un environnement non contrôlé.

This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body. Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

**PETCUBE CAM QUICK START GUIDE**



Scale 1:1 Unit:mm

型号:CC10US  
规格:CC10US-KSZ  
P01 V1.0  
物料编码:040600600  
064

产品名 ▶ 宠物摄像头

印刷颜色 ▶ K

物料材质 ▶ 105g无光铜

样品

设计于 ▶ 曹佳丽

成品尺寸 ▶ 60 × 100mm

特种工艺 ▶ 风琴折

样品数量 ▶