

现代_HY-Y16_说明书 单P尺寸54X80mm 80g双胶纸 风琴折

HYUNDAI HY-Y16

真无线蓝牙耳机

使用说明书

使用前请阅读使用说明书

产品使用简介

(1)除说明书有特殊标示的操作方式以外，请勿尝试拆卸或更换产品内的任何零件。
(2)请勿将产品放入水或其他任何液体中，此产品非防水设计。
(3)如果有任何液体不小心进入产品内时，请立即断开连接并移开此产品。
(4)为避免触电，请在安装或卸装产品时，确保手上没有沾水。
(5)请勿将此产品放置于热源附近或直接暴露在火源附近
(6)请勿将本产品放置在有强大电磁力的环境中，否则会导致产品故障。

包装清单

耳机X2

充电仓X1

使用说明书X1

充电线X1

产品示意图

功能触控区

指示灯

Type-C充电口

耳机

充电仓

产品规格

蓝牙版本：V5.4
传输距离：10m
电池容量：40mAh
使用时间：约5小时
充电时长：约1.5小时
额定输入：5V＝30mA

充电仓规格

电池容量：200mAh
充电时间：约2小时
额定输入：5V＝250mA
使用时间：约15小时
(所有技术指标以实际性能为准)

LED指示灯说明

充电仓指示灯

·给耳机充电未充满：绿灯常亮

·给耳机充满电：灯灭

·给充电仓充电：白灯闪烁

·充电仓充满电：白灯常亮

·充电仓低电：绿灯闪烁

耳机指示灯

·开机：白绿灯交替闪烁

·关机：白灯闪烁三次

·蓝牙配对状态：白绿灯交替闪烁

·耳机配对成功：灯灭

产品操作说明

1、开机
方式一：将耳机从充电仓中取出，耳机自动开机。
方式二：当耳机处于关机状态，长按耳机触摸功能区3秒，耳机开机。

2、关机
方式一：将耳机放回充电仓，耳机关机。
方式二：长按耳机触摸功能区5秒，耳机关机。

3、配对
步骤一：将耳机从充电仓中取出，耳机自动开机，开机后耳机自动组队；
步骤二：打开智能设备的蓝牙列表，搜索“HY-Y16”并连接（支持单耳使用）。

触控按钮的操作
音乐播放模式

■左/右耳机操作

上一曲：双击左耳机(L)功能键

下一曲：双击右耳机(R)功能键

音量+：三击右耳机(R)功能键

音量-：三击左耳机(L)功能键

暂停/播放：单击任意耳机功能键

电话免提

■左/右耳机操作(来电状态下)

接听：单击任意耳机功能键

拒接：长按任意耳机功能键2秒

挂断：单击任意耳机功能键

音乐/游戏模式

■左/右耳机操作

音乐模式：四击任意耳机功能键

游戏模式：四击任意耳机功能键

激活语音助手(智能设备支持语音助手)

■左/右耳机操作

激活：长按任意耳机功能键1.5秒(通话状态下除外)

产品中有害物质名称及含量

部件名称

铅(Pb)

汞(Hg)

镉(Cd)

六价铬
(Cr(VI))

多溴联苯
(PBB)

多溴二苯醚
(PBDE)

印刷电路组件

○

○

○

○

○

○

外壳等小结构件

○

○

○

○

○

○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
表单标记“X”的部件，皆因全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。

印刷电路板组件*：包括印刷电路板及其零部件、电子元器件等，根据产品类型不同，您所购买的产品可能不会含有以上所有部件

在中华人民共和国境内销售的电子电气产品必须标识此标志，标志内的数字代表在正常的使用状态下的产品的环保使用年限。

FCC声明

根据FCC规则第15部分，本设备经过测试，符合B类电子设备的限制。这些限制旨在提供合理时的住宅环境中的有害干扰防护。该设备产生使用并可辐射射频能量，如果未按照规定安装和使用该指示可能会对无线电通信造成有害干扰。然而，有不能保证在特定安装中不会发生干扰。如果这个设备对无线电或电视接收造成有害干扰，可通过转动来确定设备，关闭和打开时，鼓励用户尝试通过一个或多个以下更多措施

——重新定向或重新定位接收天线。

——增加设备和接收器之间的间距。

——设备连接到与接收器不同的电路上的插座已连接。

——请咨询经销商或经验丰富的无线电/电视技术人员以获得帮助。

此设备符合FCC规则的15部分。操作受以下两个条件限制条件
(1)本装置不得引起有害干扰。
(2)本装置必须接受任何接收到的干扰，包括可能导致意外操作的干扰。
未经合规责任方明确批准的变更或修改可能使用户对设备的操作权限失效。

[illegible]

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------------------|------|-----|----|---------|----|-------|--------|------|----|--|----|--|
| 文件名称 | 文现代HY-Y16说明书七国语言 | | | 材料 | 见上图文档备注 | 单位 | mm | 厂商物料编号 | 变更履历 | 修改 | | 日期 | |
| 文件尺寸 | 尺寸见文档标注, 注: 内外箱尺寸均为外径尺寸 | | | 工艺 | N/A | 公差 | ± 5mm | | | 审核 | | 日期 | |
| 设计日期 | 2024/07/11 | 文件版本 | V01 | | | 比例 | 1:1 | | | 批准 | | 日期 | |