

# Existing Label

2.75" x 4.25" x .04" (W x H x R)

RESIDENTIAL DOOR OPERATOR / OPÉRATEUR DE POTE RESIDENCIAL / OPERADOR DE PUERTA RESIDENCIAL



May be patent protected. Peut être protégé par brevet.  
Podría estar protegido por derechos de patente.  
See / Voir / Vea [www.LiftMaster.com/patents](http://www.LiftMaster.com/patents)

Chamberlain Group LLC, Oak Brook, IL 60523, USA  
Country of origin: Mexico / Pays d'origine: Mexico  
Pais de origen: México

PART NO./NUM. DE PIÈCE/NOM. DE PART:

050DCRJB3 MC

DATE / FECHA:

2023-06-07

MAC ADDRESS / ADRESSE MAC / DIRECCIÓN MAC



FCC ID: HBW0350

IC: 2666A - 0350

To avoid **SERIOUS PERSONAL INJURY** or **DEATH**:

- Disconnect **ALL** electric and battery power before performing **ANY** maintenance.
- After **ANY** adjustments are made, the safety reversal system **MUST** be tested. Door **MUST** reverse on contact with 1-1/2" high object (or 2x4 laid flat) on the floor. See instructions for proper adjustment procedure.

Pour prévenir d'éventuelles **BLESSURES GRAVES**, voire **MORTELLES**:

- Débrancher **TOUTE** alimentation électrique et la batterie **AVANT** d'effectuer **TOUT** entretien.
- Après avoir effectué **QUELQUE** réglage que ce soit, on **DOIT** faire l'essai du système d'inversion de sécurité. La porte de garage **DOIT** remonter au contact d'un objet d'une hauteur de 3,8 cm (1 1/2 po) (ou d'un 2x4 posé à plat) du sol. Voir les instructions pour la bonne méthode de réglage.

Para evitar una **LESIÓN PERSONAL GRAVE** o **INCLUSO LA MUERTE**:

- Desconecte **TOTALMENTE** la corriente eléctrica y de la batería **ANTES** de realizar **CUALQUIER** mantenimiento.
- Después de llevar a cabo **CUALQUIER** ajuste, **SE DEBE** probar el sistema de reversa de seguridad. La puerta **DEBE** retroceder al entrar en contacto con un objeto de 3.8 cm (1 1/2 de pulg.) de altura (o de 5 x 10 cm [2 x 4 pulg.] acostado en el piso). Consulte las instrucciones para conocer el procedimiento de ajuste adecuado.

NEC CL2 12V

VOLTS/VOLTIOS

AMP

Hz

120

2.X

60

Strip wires to: ← 7/16" →

ACTUAL SIZE

myQ SERIAL NUMBER/NÚMERO DE SERIE DE myQ/NUMÉRO DE SÉRIE DE myQ 132-3454-000